

SWISS TOOLS

HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 4015-80HPmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320075 4015-80HP
GTIN	2050002039711
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	80 mm
Schaft-Ø	40 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Ersatzteil	P06
Plattengröße	15
Gesamtlänge	100 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	neutral
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02