

SWISS TOOLS

## HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten VB., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 4016-80HPmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	320080 4016-80HP
GTIN	2050002039728
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø	40 mm
Ersatzteil	S07
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Plattengröße	16
Gesamtlänge	100 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	neutral
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel

Produktart

Klemmdrehhalter

**Zubehör**

Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01