

SWISS TOOLS

HSK-T-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten VB., Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16HPmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320050 40/16HP
GTIN	2050002039681
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	55 mm
Schaft-Ø	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	50 mm
Achsen-Spitzenabstand f	27 mm
Ersatzteil	S07
Plattengröße	16
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge	75 mm
Aufnahme	HSK-T

Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06

Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02