

Garant**Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock, Schraubstock-
Backenbreite: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967565 100
GTIN	4045197806642
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile und hochfeste Schmiedeteil-/ Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Schnelleres Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.

Sicherheitsfunktion: Schraubstock kann nur in der richtigen Stellung nach unten geklappt werden (wenn der Fixierbolzen in der Kerbe am Liftrohr eingerastet ist).

Vorteil:

- **Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden.**
- **Freie Arbeitsfläche durch Wegklappen unter die Arbeitsplatte.**
- **Durch den Einbau in ein verschließbares Gehäuse mit Tür kann das Klapp- und Höhenverstellgerät diebstahlsicher aufbewahrt werden (Gehäuse auf Anfrage).**

Verwendung:

Zur zentimetergenauen Anpassung des Schraubstocks an die ergonomisch ideale Arbeitshöhe.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage unter der Arbeitsplatte. Schraubstock Nr. 967100 Gr. 100.

Lackierung:

Silbergrau

Technische Beschreibung

Gewicht	21 kg
Höhe eingefahren	296 mm
Höhenverstellbereich	132 mm
Produktart	Höhenverstellgerät