

**Garant****Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock, Schraubstock-  
Backenbreite: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967565 140
GTIN	4045197806666
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile und hochfeste Schmiedeteil-/ Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Schnelleres Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.

**Sicherheitsfunktion:** Schraubstock kann nur in der richtigen Stellung nach unten geklappt werden ( wenn der Fixierbolzen in der Kerbe am Liftrohr eingerastet ist).

**Vorteil:**

- **Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden.**
- **Freie Arbeitsfläche durch Wegklappen unter die Arbeitsplatte.**
- **Durch den Einbau in ein verschließbares Gehäuse mit Tür kann das Klapp- und Höhenverstellgerät diebstahlsicher aufbewahrt werden (Gehäuse auf Anfrage).**

**Verwendung:**

Zur zentimetergenauen Anpassung des Schraubstocks an die ergonomisch ideale Arbeitshöhe.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage unter der Arbeitsplatte. Schraubstock Nr. 967100 Gr. 140.

**Lackierung:**

Silbergrau

**Hinweis:**

Nicht geeignet zum Einbau in ein Gehäuse.

Beim Abklappen Backen um 50 mm geöffnet lassen, damit Schraubstock im abgeklappten Zustand bündig mit der Arbeitsplatte ist.

---

## Technische Beschreibung

Höhe eingefahren	296 mm
Gewicht	36 kg
Höhenverstellbereich	132 mm
Produktart	Höhenverstellgerät