

Mitutoyo**Digitale Absolut-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 50mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	434460 50
GTIN	4946368586762
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmesssystem über Glasmaßstab: Verfahrensgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis, Messwert bleibt auch nach Ausschalten erhalten. Geringer Stromverbrauch. Grafische Anzeige für Toleranzvergleich. **Eingabe eines Faktors für den Messwert möglich.**

Igeltext:

Anzeige 330° drehbar

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Kalibrierung: C1

Ablesung wählbar: 0,01 / 0,001 mm

Fehlergrenze: 0,005 mm

Messkraft: 2,3 N

Einspannschaft-Ø h6: 8 mm

Gehäuse-Ø: 61 mm

Dicke des Gehäuses: 39 mm

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,005 mm
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	61 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messkraft	2,3 N
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Messbereich	50 mm
Dicke des Gehäuses	39 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm	013210 50
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	013250 100
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm	023000 50
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

Zubehör

Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2