

**Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm, Ø DC: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	119010 16
GTIN	4014586612263
Artikelklasse	03G

**Beschreibung****Ausführung:**

HSS-Kernbohrer mit hoher Standzeit und QuickIn-Aufnahme.

**Gesamtlänge: 72 mm** bei allen Bohrergrößen

**Passend für:**

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspannt nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % – 60 % Zeitersparnis.

**Lieferumfang:**

**Ohne** Zentrierstift.

**Hinweis:**

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 – Werkstattbedarf.  
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Schneidstoff	HSS
Farbring	ohne
Produktart	Lochschneider

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		