

**Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm, Ø DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	119010 20
GTIN	4014586612874
Artikelklasse	03G

Beschreibung**Ausführung:**

HSS-Kernbohrer mit hoher Standzeit und QuickIn-Aufnahme.

Gesamtlänge: 72 mm bei allen Bohrergrößen

Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspannt nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % – 60 % Zeitersparnis.

Lieferumfang:

Ohne Zentrierstift.

Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 – Werkstattbedarf.
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	20 mm
Schneidstoff	HSS
Farbring	ohne
Produktart	Lochsneider

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		