


Garant
Schleifscheibe (CER), Ø 76,2 mm, Körnung: 80

Bestelldaten

Bestellnummer	553923 80
GTIN	4045197805362
Artikelklasse	51E

Beschreibung
Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz. Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

Keramikkorn (CER) ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Scheiben-Ø	76,2 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	Ø 76,2 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø
75M mm

553920 75M