

**Geradschleifer, Typ: GGS28CE****Bestelldaten**

Bestellnummer	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Artikelklasse	03C

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.

- **Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.**
- **Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.**
- **Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.**
- **Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.**
- **Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.**
- **6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.**
- **Mit kurzem Spindelhals, stationär einsetzbar (43 mm Aufnahme).**

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 19.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	8,0 m/s ²
Leistungsaufnahme	650 W
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Herstellerbezeichnung	GGG 28 CE
Gewicht	1,4 kg
Drehzahlbereich	10000 - 28000 min ⁻¹
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm

Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer