

**Schutzhelm EuroGuard, Farbe: WHITE****Bestelldaten**

Bestellnummer	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Artikelklasse	09K

Beschreibung**Ausführung:**

Sicherheitshelm aus Hochdruck-Polyethylen im modernen Design mit **geringem Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedriger Temperatur bis -20°C. Die große Stirnfläche bietet einen **bedruckbaren Bereich** von 6 x 6 cm. Durch die höhenverstellbare Innenausstattung mit sechs Aufhängepunkte wird ein hoher Tragekomfort sichergestellt. Zwei seitliche Schlitze geben die Möglichkeit Gehörschutz und Gesichtsschild anzubringen. Mit Regenrinne, 30 mm Euroslot-Aufnahmen, ökologischem Kunstleder-Schweißband und regulierbarer Seitenbelüftung.

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097756; 097753

Ersatzteil:

Nr. 097822 Schweißbänder in drei Ausführungen.

Material Helmschale: HDPE

Gewicht: 340 g

Technische Beschreibung

Gewicht	340 g
Farbe	WHITE
Material Helmschale	HDPE
Norm	DIN EN 397

Zubehör

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 3	097753 3
Schweißband Typ SL	097822 SL
Schweißband Typ L	097822 L
Kinnriemen Aufhängung 4P	097823 4P
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X5	097756 X5
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 1	097753 1
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X4	097756 X4
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X2	097756 X2
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X1	097756 X1
Schweißband Typ HT	097822 HT
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 2	097753 2
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X3	097756 X3