



Kernbohrmaschine, Typ: 727053



Bestelldaten

Bestellnummer	076520 727053
GTIN	4014586886039
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
- Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).
- Gewichtsoptimierte Konstruktion.

Kompakte, leichtgewichtige 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine mit hoher Funktionalität und Kippsensor.

Lieferumfang:

Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurring, 1× Zentrierstift, Spänehaaken, Koffer.

Sonderzubehör:

Auf Anfrage.

Hinweis:

HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M14 mm
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	12 - 35 mm
Höhe	603 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
maximaler Senk-Ø	31 mm
Werkzeugaufnahme Form	QuickIN
Netzspannung	230 V
Breite	198 mm
Leistungsaufnahme	1100 W
Länge Magnetfuß	175 mm
Herstellerbezeichnung	KBU35Q
maximaler Reib-Ø	16 mm
Arbeitshub	135 mm
Breite Magnetfuß	80 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	130 - 520 min ⁻¹
Länge	311 mm
Gewicht	10,6 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28

Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36