

Garant

Klemmdrehhalter STGCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	19 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	12 mm
ISO-Code Halter	STGCR/L 1212F11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 18
Gesamtlänge L	80 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500