

**Garant**
**Klemmdrehhalter STGCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260906 16/11  |
| GTIN          | 4045197805904 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| passende Wendeschneidplatte    | TC.. 1102..       |
| Schaftgröße                    | 16 mm             |
| Wendeplattenschrauben-Set      | 269028 18         |
| Plattengröße                   | 11 mm             |
| Gesamtlänge L                  | 100 mm            |
| ISO-Code Halter                | STGCR/L 1616H11   |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 19 mm             |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 20 mm             |
| Serie                          | QuickTurn         |
| Norm                           | DIN ISO 5610      |
| Einsatzart                     | rechts            |
| Innenkühlung                   | nein              |
| Einstellwinkel κ               | 90 Grad           |
| Anwendung                      | Längsdrehen außen |
| Anwendung                      | Plandrehen        |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Anwendung  | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter   |

---

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 18   | 269028 18   |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15   | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659957 500  |