

Garant**Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Schaftgröße	12 mm
Kopflänge L ₁	19 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	STGCR/L 1212F11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 18
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500