

Garant**Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	19 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	STGCR/L 1616H11
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 18
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingen Aufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500