

**Stichsäge, Typ: GST150BCE****Bestelldaten**

Bestellnummer	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Bosch Stichsäge mit einfachem und werkzeuglosem Sägeblattwechsel durch Bosch SDS System. Stichsäge in **Bügel**form.

- **Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor.**
- **Extrem robuste und verbiege resistente Fußplatte für härteste Einsätze.**

Lieferumfang:

Inklusive 1× Sägeblatt, Abdeckhaube, Gleitschuh, Absaugadapter, Saugdüse, Transportkoffer.

Technische Beschreibung

Hubzahl	500 - 3100 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	780 W
Herstellerbezeichnung	GST150BCE
Gewicht	2,7 kg
maximale Vibration nach EN	7,0 m/s ²
maximale Sägestärke Stahl	10 mm
maximale Sägestärke Holz	150 mm

werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, SDS System
Besonderheit	Robust
Pendelhub	4-fach
Gehrungsverstellung	ja
geeignete Stichsägeblätter	588400 – 588551
Verpackung	Transportkoffer
Bauform	Bügelform
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Säge

Zubehör

Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AHM	588400 T118AHM
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118A	588400 T118A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318A	588400 T318A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AF	588400 T118AF
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T127D	588400 T127D
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318B	588400 T318B
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118B	588400 T118B