

**Stichsäge, Typ: GST160CE****Bestelldaten**

Bestellnummer	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Bosch Stichsäge mit einfachem und werkzeuglosem Sägeblattwechsel durch Bosch SDS System. Stichsäge in **Stabform**.

- **Hochpräzise Sägeblattführung durch patentierten Doppelroller vermindert Sägeblattbiegung – für ausgezeichnete Schnittpräzision.**
- **Starker 800-Watt-Motor mit Constant-Electronic bietet Leistungsreserven auch in harten Materialien.**
- **Sehr niedrige Vibrationen durch Massenausgleichsystem für erstklassige Laufruhe.**

Lieferumfang:

Inklusive 3 × Sägeblatt, Absaugadapter, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage.

Technische Beschreibung

Hubzahl	800 - 3000 min ⁻¹
maximale Sägestärke Holz	160 mm
maximale Vibration nach EN	7,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	GST160CE
Leistungsaufnahme	800 W

maximale Sägestärke Stahl	10 mm
Gehrungsverstellung	ja
werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, SDS System
geeignete Sticksägeblätter	588400 – 588551
Gewicht	2,2 kg
Pendelhub	4-fach
Besonderheit	Leistungsstark, LED
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Bauform	Stabform
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Säge

Zubehör

Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T318A	588400 T318A
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T127D	588400 T127D
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118B	588400 T118B
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118AHM	588400 T118AHM
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118AF	588400 T118AF
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T318B	588400 T318B
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118A	588400 T118A