



Geradschleifer, Typ: 722325



Bestelldaten

Bestellnummer	077261 722325
GTIN	4014586880648
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Äußerst handlicher Geradschleifer.**
- **Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel.**
- **Leistungsstarker Motor mit hohem Durchzugsvermögen.**
- **Durch Drehzahlregelung hervorragend für Edelstahlbearbeitung wie auch für Schleif- und Polierarbeiten geeignet.**
- **Für Schleifstifte und Hartmetallfräser geeignet.**

Universal-Geradschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Schlanker, handlicher Hals ermöglicht Innenschleifen.

- **Äußerst handlicher Geradschleifer.**
- **Geeignet für die Edelstahlbearbeitung und leichte Schleif- und Polierarbeiten.**
- **Hohe Eintauchtiefe für schwer zugängliche Stellen.**
- **Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.**

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange \varnothing 6 mm, 2 Spannschlüssel SW13 und SW17.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem \varnothing von 12 mm.

Technische Beschreibung

Kabellänge	4 m
maximale Vibration nach EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Gewicht	1,5 kg
Leistungsaufnahme	350 W
Herstellerbezeichnung	GSZ4-90EL
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Drehzahlbereich	3500 - 8500 min ⁻¹
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	077268 6
--	----------