


**Garant****Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Eterlux-Platte, Typ: 2000****Bestelldaten**

Bestellnummer	920328 2000
GTIN	4062406229061
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen. Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte. Bei Reihenaufstellung zusätzliche Scherbleche nötig.

**Sonderzubehör:**

Lochbleche Nr. 920360 und 920365, Scherbleche Nr. 920356 und 920357. Bitte separat bestellen.

**Lackierung:**

Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016,

**pulverbeschichtet.****Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragfähigkeit entsprechend. Lieferung komplett montiert.

**Technische Beschreibung**

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Gewicht	95 kg
maximale Tragkraft	200 kg
Hubgeschwindigkeit	35 mm/s
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm
Tragkraft bei Dauerbelastung	200 kg
Tiefe	800 mm
Breite	2000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	200 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch