


Garant**Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Eluplan-Platte dunkel, Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	920337 1500
GTIN	4062406229115
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen. Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte. Bei Reihenaufstellung zusätzliche Scherbleche nötig.

Sonderzubehör:

Lochbleche Nr. 920360 und 920365, Scherbleche Nr. 920356 und 920357. Bitte separat bestellen.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016,

pulverbeschichtet.**Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragfähigkeit entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

Hubgeschwindigkeit	22 mm/s
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Breite	1500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm

Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm
Tragkraft bei Dauerbelastung	350 kg
maximale Tragkraft	350 kg
Tiefe	800 mm
Gewicht	82 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	350 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch