

Garant
Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 21-27

Bestelldaten

Bestellnummer	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Artikelklasse	61B

Beschreibung
Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe h_2	30 mm
maximaler Ring- \varnothing D1	40 mm
maximale Ringhöhe h_1	26 mm
Schlüsselweite s_4	27 mm
Schlüsselweite s_1	21 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite s_3	24 mm
Schlüsselweite s_2	22 mm
ganze Länge L	275 mm
maximaler Ring- \varnothing D2	52 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel