

Garant**Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 12-15****Bestelldaten**

Bestellnummer	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D1	26,5 mm
Schlüsselweite ₁	12 mm
maximale Ringhöhe h ₁	17,1 mm
maximaler Ring-Ø D2	29,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h ₂	18 mm
Schlüsselweite ₄	15 mm
ganze Länge L	190 mm
Schlüsselweite ₂	13 mm
Schlüsselweite ₃	14 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel