

Garant**Gewindeschneid-Schnellwechselfutter synchro M1 – M12, Schaft-Ø d: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319736 40
GTIN	4062406230012
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

Minimallängen-Ausgleich, Schnellwechseleinsätze für ER-Spannzangen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 338120.

Futteraußen-Ø D: 43 mm

Auskraglänge L: 46 mm

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Auskraglänge L	46 mm
Längenausgleich Druck	0,2 mm
Längenausgleich Zug	1 mm
Futteraußen-Ø D	43 mm
Produktart	VDI-Gewindeschneidfutter

