

## Induktionsheizgerät iDuctor Power W2300, Typ: W2300KIT\_B



### Bestelldaten

Bestellnummer	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Artikelklasse	03S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der iDuctor Power+ W2300 ist ein handliches Induktionswerkzeug mit einer Leistung von 2300 Watt. Damit können größere und schwerere eisenhaltige Maschinenteile ohne offenes Feuer sicher erwärmt und getrennt werden. Flexcoils in verschiedenen Längen erhältlich.

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

### Technische Beschreibung

Höhe	130 mm
Länge	490 mm
Spannung	230 V
Breite	390 mm
Abgabeleistung	2300 W
Frequenzbereich	50 - 60 Hz

IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	4 kg
Produktart	Induktionsheizgerät