

**Flächenspannfutter Form AD, BT 50 A = 100, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302667 12
GTIN	4062406230418
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------