



Innenmessgerät für Nuten und Einstiche, Messbereich: 16-22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	435175 16-22
GTIN	2050001055729
Artikelklasse	46D

Beschreibung

Ausführung:

Innenmessgerät zum Messen von Nuten und Einstichen bis zu einer maximalen Nuttiefe von 5 mm.

Spreitzaster ON mit festem Anwendungsbereich. Mit HM-Keilnadel.

Hinweis:

Bis Messbereich 530 mm auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	16 - 22 mm
Einführungsdurchmesser	16 mm
Mindest-Einstichbreite	1,2 mm
größte Messtiefe	60 mm
maximaler Spreitzweg	6 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Innen-Feinmessgerät

