



## Innenmessgerät für Nuten und Einstiche, Messbereich: 6-8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	435175 6-8
GTIN	2050001055699
Artikelklasse	46D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innenmessgerät zum Messen von Nuten und Einstichen bis zu einer maximalen Nuttiefe von 5 mm.

Spreitzaster ON mit festem Anwendungsbereich. Mit HM-Keilnadel.

#### Hinweis:

Bis Messbereich 530 mm auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich	6 - 8 mm
Einführungsdurchmesser	6 mm
Mindest-Einstichbreite	0,8 mm
größte Messtiefe	60 mm
maximaler Spreitzweg	2 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Innen-Feinmessgerät

