

**NOVUS**<sup>®</sup>**Akku-Tacker, Herstellerbezeichnung: J214EA****Bestelldaten**

Bestellnummer	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Artikelklasse	07E

**Beschreibung****Ausführung:**

Anwendungsfreundliche und ergonomische Profi-Tacker zum präzisen Eintreiben von Fein- und Flachdrahtklammern sowie Nägeln.

- **Unterladesystem für schnelles, problemloses Nachladen.**
- **Distanzanschlag für paralleles Anbringen von Klammerreihen.**
- **Schlagkrafteinstellung.**
- **Patentierter Sicherheitsentriegelung.**
- **Guter Zugang auch an beengten Stellen.**
- **Klammersichtfenster zur Ladekontrolle.**

**Handlicher Akkutacker** mit Soft-Touch-Grifffläche. Freischuss-Sicherung für mehr Sicherheit. LED-Leuchte zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.

**Lieferumfang:**

Inklusive ein Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

**Hinweis:**

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 078408.

**Technische Beschreibung**

maximale Eintreibtiefe Klammer	14 mm
--------------------------------	-------

Herstellerbezeichnung	J-214
passender Klammertyp	E, A
Gewicht	2,7 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Tacker

## Zubehör

Flachdrahtklammern-Set1200- bzw. 600-teilig maximale Eintreibtiefe Klammer 14 mm	078418 14
Nägel-Set1000- bzw. 2600-teilig maximale Eintreibtiefe Klammer 14 mm	078419 14
Feindrahtklammern-Set5000-teilig maximale Eintreibtiefe Klammer 8 mm	078417 8
Feindrahtklammern-Set5000-teilig maximale Eintreibtiefe Klammer 10 mm	078417 10
Feindrahtklammern-Set5000-teilig maximale Eintreibtiefe Klammer 6 mm	078417 6
Feindrahtklammern-Set5000-teilig maximale Eintreibtiefe Klammer 14 mm	078417 14
Li-Ionen Akku Typ N1,3	078408 N1,3