

KÄRCHER**Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-L100DP****Bestelldaten**

Bestellnummer	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Artikelklasse	07D

Beschreibung**Ausführung:**

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
- **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
- **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**

2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit **Kippfahrgestell, 100 Liter Edelstahlbehälter und integrierter Fasspumpe** zum einfachen und vollständigen Entleeren.

Lieferumfang:

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. **Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.**

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	76 dB(A)
-----------------	----------

Kabellänge	6 m
Herstellerbezeichnung	IVR-L 100/24-2 Tc M
Breite	620 mm
Anschlussnennweite	DN50 mm
Anzahl Turbinen	2
Länge	740 mm
Leistungsaufnahme	2400 W
Luftvolumenstrom	118 l/s
Gewicht	59 kg
Behältervolumen	100 l
Vakuum	230 mbar
Staubklasse – Sauger	L
Höhe	1180 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment Anschlussnennweite DN50	078529 DN50
Feinvlies für Spänekorb 40ltr. passend für Sauger-Typ IVR-L100	072806 IVR-L100
Spänekorb für Industriesauger Volumen 40 l	078524 40