



Automatiksweißmaske optrel® vegaview2.5, Farbe: BLACK



Bestelldaten

Bestellnummer	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Artikelklasse	09U

Beschreibung

Ausführung:

Leichte Automatiksweißmaske (482 g) für geringe Belastung von Kopf- und Nackenmuskulatur. Beste Sicht bei **100% Schutz vor UV- und IR-Strahlung**. Die Maske verfügt über eine **hohe Farbechtheit** und eine Hellstufe mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 23%, dadurch ist eine detailgetreue Sicht auf das Bauteil möglich. Ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite aktiviert den **Schleifmodus**. Ideal für Arbeitsumgebungen mit schlechter Beleuchtung. Mit komfortablem Kopfband mit Verstellmöglichkeiten. Der Erfassungswinkel des Lichtbogens kann mittel Schieber eingestellt werden und auch die Sensitivität lässt sich ideal an die Arbeitsumgebung anpassen.

- **Dunkle Schutzstufen: 8 – 12**
- **Hellstufe: 2,5**
- **Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)**
- **Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm**

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack
Schaltzeit von hell zu dunkel: 0,1 ms

Schaltzeit von dunkel zu hell: 50 - 1000 ms
Klassifizierung gemäß EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Technische Beschreibung

Klassifizierung gemäß EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Schaltzeit von dunkel zu hell	50 - 1000 ms
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,1 ms
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Produktart	Automatikschweißmaske

Zubehör

Vorsatzscheiben-Set, 5-teilig innen	097963
Baumwoll-Schweißband-Set, 2-teilig	097965
Vorsatzscheiben-Set, 2-teilig außen	097962
Baumwoll-Schweißband-Set, 2-teilig (hinten)	097975