


**Mitutoyo****Digitaler Messschieber IP67, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412623 200
GTIN	4946368693989
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Elektronischer Messschieber mit Absolut-Elektronik und großem, gut ablesbarem Display. Unempfindlich gegen Wasser, Öl und Staub. Durch geringen Energieverbrauch 18000 h kontinuierlichen Einsatz mit einer Batterie (Gr. 300: 5000 h). Das Gerät schaltet sich bei Bedienung automatisch ein und bei Nichtgebrauch nach ca. 20 Minuten automatisch aus.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Technische Beschreibung**

Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Messbereich	0 - 200 mm
Kalibrierung	A1
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,01 mm
Auto-Abschaltung	ja
Betriebsdauer	15000 h
Schnabellänge	50 mm

Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	$\pm 0,02$ mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120