



## Winkelschleifer, Typ: AG10-115EK



### Bestelldaten

Bestellnummer	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Artikelklasse	03M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leichte und leistungsstarke **115 mm Einhand-Winkelschleifer** in **kompakter, handlicher Bauform**, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Schutzhauben-Schnellverstellung, M14 Schleifspindelgewinde.

**1000 W** Motor, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Spannsatz und Zusatzhandgriff.

Herstellerbezeichnung: AG10-115EK

Leistungsaufnahme: 1000 W

Drehzahlbereich: 11000 min<sup>-1</sup>

maximaler Scheiben-Ø: 115 mm

maximale Trenntiefe: 28 mm

Gewicht: 2,1 kg

### Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1000 W
maximale Vibration nach EN	8,3 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	AG10-115EK
Gewicht	2,1 kg
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Trenntiefe	28 mm

maximaler Scheiben-Ø	115 mm
Drehzahlbereich	11000 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer