



Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, Typ: 7-125



Bestelldaten

Bestellnummer	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher Kompaktwinkelschleifer mit schmalen Griffumfang.

- **720-Watt-Motor** bei nur **1,9 kg Gewicht**, **optimierte Lufteinlässe (Direktkühlung)** für **längere Lebensdauer, Wiederanlaufschutz**.
- **Kleinster Griffumfang (176 mm)** im Vergleich zu anderen Winkelschleifern seiner **Wattklasse**, **flacher Getriebekopf** ermöglicht Arbeiten an **beengten Stellen**.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	720 W
Herstellerbezeichnung	GWS 7-125
Besonderheit	Schmalen Griffumfang
maximale Vibration nach EN	6,5 m/s ²
Wiederanlaufsperr	ja
Gewicht	1,9 kg
maximaler Scheiben-Ø	125 mm

maximale Trenntiefe	34 mm
Drehzahlbereich	11000 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer