



Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, Typ: 19-125CI



Bestelldaten

Bestellnummer	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leistungsstarker 1900 W Winkelschleifer für maximale Produktivität und bester Anwenderschutz

- **Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Constant-Electronic, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.**
- **Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt.**
- **Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745).**
- **Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen.**

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1900 W
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Herstellerbezeichnung	GWS 19-125 CI
Kickbackstop	ja

maximale Trenntiefe	34 mm
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufsperr	ja
Besonderheit	Maximale Leistung
Gewicht	2,4 kg
Drehzahlbereich	11500 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer