



Kompakt-Winkelschleifer, Typ: 722213



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 722213
GTIN	4014586883496
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

Mit variabler Drehzahl, ideal zur Edelstahlbearbeitung.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: WSG 17-70 INOX

Leistungsaufnahme: 1700 W

maximale Drehzahl: 2700 – 8500 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 31 mm

Gewicht: 2,4 kg

Technische Beschreibung

Totmannschaltung	nein
------------------	------

Wiederanlaufsperr	ja
Gewicht	2,4 kg
maximale Drehzahl	2700 – 8500 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	1700 W
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
Besonderheit	variable Drehzahl
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Trenntiefe	31 mm
Herstellerbezeichnung	WSG 17-70 INOX
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer