



Elektro-Winkelschleifer mit Wiederanlaufsperr, für 125 mm Scheiben Ø, M14-Schleifspindelgewinde, im Karton, Typ: AGV10125EK



Bestelldaten

Bestellnummer	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE– Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm. Kompakte, kraftvolle Winkelschleifer mit großer Trenntiefe durch flachen Metallgetriebekopf.

- **Netzkabel 4 m.**
- **Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.**
- **Schutzhauben-Schnellverstellung.**
- **Wiederanlaufsperr.**

Winkelschleifer 1000 W / 125 mm, **kurze Bauform.** Spannsatz inklusiv.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Vibration nach EN	2,6 m/s ²
Gewicht	2,2 kg
Wiederanlaufsperr	ja
Leistungsaufnahme	1000 W
Totmannschaltung	nein

Herstellerbezeichnung	AGV10-125EK
Besonderheit	kurze Bauform
maximale Trenntiefe	33 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	11000 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC