

# AEG

**Elektro-Winkelschleifer WS, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, Typ: WS10-125S**



## Bestelldaten

Bestellnummer	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Artikelklasse	07A

## Beschreibung

### Ausführung:

**AEG – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.** Kraftvolle und ergonomische **Winkelschleifer** in schlanker, kompakter Bauform.

- **Sicherheits-Spindelarretierung.**
- **Netzkabel 4 m.**
- **Staubgeschützte Lager und Schalter.**
- **Getriebekopf kann in 90°-Schritten gedreht werden, für links- und rechtshändige Bedienung.**
- **Wiederanlaufsperr.**

Einhand-Winkelschleifer 1000 W / Ø 125 mm.

### Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

### Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

## Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1000 W
Gewicht	2,4 kg
maximale Trenntiefe	32 mm

Totmannschaltung	nein
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	WS10-125S
Besonderheit	M14
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	11500 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer

---

## Zubehör

Trennschutzhaube für WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------