

# AEG

**Elektro-Winkelschleifer WS, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, Typ: WS13125SXE**



## Bestelldaten

Bestellnummer	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Artikelklasse	07A

## Beschreibung

### Ausführung:

**AEG – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.** Kraftvolle und ergonomische **Winkelschleifer** in schlanker, kompakter Bauform.

- **Sicherheits-Spindelarretierung.**
- **Netzkabel 4 m.**
- **Staubgeschützte Lager und Schalter.**
- **Getriebekopf kann in 90°-Schritten gedreht werden, für links- und rechtshändige Bedienung.**
- **Wiederanlaufsperr.**

Einhand-Winkelschleifer 1300 W / Ø 125 mm, Konstantelektronik mit Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Überlastschutz. **FIXTEC**- Spannmutter inklusiv.

### Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

### Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

## Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,4 kg

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Besonderheit	M14, FIXTEC
maximale Trenntiefe	32 mm
Herstellerbezeichnung	WS13125SXE
Wiederanlaufsperr	ja
Totmannschaltung	nein
Leistungsaufnahme	1300 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer

---

## Zubehör

Trennschutzhaube für WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------