



Winkelschleifer, Typ: 7222196



Bestelldaten

Bestellnummer	077138 7222196
GTIN	4014586883618
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN ErgoGrip Winkelschleifer mit ergonomisch angepasstem Handgriff für kraftsparendes und ermüdungsarmes Arbeiten. Optimales Greifen auch mit Schweisser-Handschuhen möglich. Geeignet auch für den Einsatz bei Überkopparbeiten. Leistungstarker Motor für hohe Abtragsleistung bei geringer Vibration. **Totmann-Ausführung** mit **Wiederanlaufschutz**, nur zweihändig bedienbar.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: WSG17-125PRT

Leistungsaufnahme: 1700 W

maximale Drehzahl: 11.000 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 33 mm

Gewicht: 2,4 kg

Technische Beschreibung

Totmannschaltung	ja
maximale Vibration nach EN	2,1 m/s ²
Gewicht	2,4 kg
maximale Trenntiefe	33 mm
Wiederanlaufsperr	ja

maximale Drehzahl	11.000 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	WSG17-125PRT
Leistungsaufnahme	1700 W
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer