

**Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln****Bestelldaten**

Bestellnummer	692830
GTIN	4045197806222
Artikelklasse	61G

Beschreibung**Ausführung:**

Die Kofferschalen aus Polycarbonat sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Vorteile von Polycarbonat liegen in hoher Schlagzähigkeit, Festigkeit, Steifigkeit und Härte in einem breiten Temperaturbereich. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Stoßbecken, integriertes Zahlenschloss und Kofferdeckel-Arretierung.

Innenausstattung für Innenmaß Höhe 185 mm:

1 Bodenschale inklusive Abdeckplatte mit 12 Doppel-Elastiklaschen. 2 Querteiler, 6 Trennsteg und 10 Einsatzboxen in der Bodenschale. 1 Werkzeugtafel mit 9 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter an Vorder- und Rückseite. 1 Werkzeugtafel mit 6 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter an Vorder- und Rückseite.

Werkstoff: PC

Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter

Koffer Belastbarkeit: 35 kg

Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Innenmaß Länge: 435 mm

Innenmaß Breite: 275 mm

Innenmaß Höhe: 185 mm

Gewicht: 6,2 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	6,2 kg
Innenmaß Länge	435 mm
Innenmaß Höhe	185 mm
Innenmaß Breite	275 mm
Oberflächenbeschaffenheit	
Verschluss	
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Werkstoff	PC
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
IP-Schutzart	
fahrbar	
Produktart	

Zubehör

Schutzmatte	692800
Werkzeugtafel mit 6 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692847
Einteilungs-Set für 1/2 Bodenschale (2 Querteiler, 6 Trennsteg)	692850
Einsatzboxen-Set für 1/2 Bodenschale (10 Boxen in 4 Größen)	692855
Koffergurt mit TSA-Zahlenschloss (140×5 cm)	692860
Einteilungs-Set für komplette Bodenschale (3 Querteiler, 12 Trennsteg)	692852
Werkzeugtafel mit 9 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692845

