

**FLEX****Rohrbandschleifer, Typ: SET****Bestelldaten**

Bestellnummer	077761 SET
GTIN	4030293187191
Artikelklasse	03S

**Beschreibung****Ausführung:**

Leistungsstarker Rohrbandschleifer mit Drehzahlvorwahl, -Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, **Wiederanlaufsperr**e, Überlastschutz und Temperaturüberwachung. **Werkzeugloser Wechsel** der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen. Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stäube. Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm mit 2 Umlenkrollen für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°.

**Lieferumfang:**

1 Rohrbandschleifer BRE14-3 125SET, 1 Schleifvorsatz Rohrband BR125, je 1 Superfinishing-Band S600, S1500, je 1 Schleifband Meshflex A240, A400, je 5 Schleifbänder Coruflex P80, P120, P220, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238.

**Hinweis:**

Schleifgewebeebänder siehe ab Nr. 558408.

Verpackung: Transportkoffer

Herstellerbezeichnung: BRE14-3 125SET

Leistungsaufnahme: 1400 W

Bandbreite: 40 mm

Bandlänge: 760 mm

bearbeitbare Rohr-Ø: 125 mm

Gewicht: 3,6 kg

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	BRE14-3 125SET
maximale Bandgeschwindigkeit	10 mm/s
Gewicht	3,6 kg
Bandbreite	40 mm
Leistungsaufnahme	1400 W
bearbeitbare Rohr-Ø	125 mm
maximale Vibration nach EN	0 m/s <sup>2</sup>
Bandlänge	760 mm
Typ	SET
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Rohrband Schleifer

## Zubehör

Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558398 60
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 60	558410 60
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 120	558410 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558401 80
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 40	558409 40
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558402 40
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558407 60
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558404 60
Schleifband Keramikkorn XK870F Körnung 60	558411 60
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 60	558409 60
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 40	558430 40
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558399 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558397 40
Schleifband Keramikkorn XK870F Körnung 120	558408 120

Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558404 80
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 80	558430 80
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558404 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558412 40
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 60	558430 60
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558398 40
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558407 40
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 120	558430 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558397 120
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 24	558410 24
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558401 60
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558407 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558399 60
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558414 120
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 24	558430 24
Schleifband Keramikkorn XK870F Körnung 120	558411 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558414 40
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558399 80
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558414 80
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 36	558409 36
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558401 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558414 60
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558398 80
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 40	558410 40
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 120	558409 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558402 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558404 40
Schleifband Keramikkorn XK870F Körnung 60	558408 60
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558407 80

Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 80	558409 80
Schleifband Keramikkorn XK870F Körnung 80	558408 80
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558412 80
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 36	558430 36
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558399 40
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558412 60
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558397 60
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 36	558410 36
Schleifband Keramikkorn XK870F Körnung 80	558411 80
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558402 80
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558412 120
Schleifband Keramikkorn XK870X Körnung 80	558410 80
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 40	558401 40
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 80	558397 80
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 120	558398 120
Schleifband Keramikkorn XK870T Körnung 60	558402 60