

FLEX**Satiniermaschine TRINOX FLEX, Typ: BSE14-3****Bestelldaten**

Bestellnummer	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Artikelklasse	03S

Beschreibung**Ausführung:****Leistungsstarke Satiniermaschine TRINOFLEX BSE 14-3 100 mit Konstantelektronik.**

- **Drehzahlvorwahl und -Konstanthaltung mittels Tachogenerator.**
- **Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperr nach Stromausfall.**
- **Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße.**

Verwendung:

Zum Satinieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten und Entgraten.

Lieferumfang:

Satiniermaschine BSE14-3 100, 1 Schleifvorsatz Satinieren BS100.

Herstellerbezeichnung: BSE 14-3 100

Leistungsaufnahme: 1400 W

Drehzahlbereich: 1000 - 3500 min⁻¹

Werkzeugaufnahme: 19

Polierwerkzeuglänge: 100 mm

maximaler Polierwerkzeug-Ø: 125 mm

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme	19
Herstellerbezeichnung	BSE 14-3 100
Drehzahlbereich	1000 - 3500 min ⁻¹

maximale Vibration nach EN	0 m/s ²
Polierwerkzeuglänge	100 mm
Leistungsaufnahme	1400 W
maximaler Polierwerkzeug-Ø	125 mm
Gewicht	2,9 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Satiniermaschine

Zubehör

Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 180	568538 180
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 120	568538 120
Aufnahmewalze Ø 100×100 mm Typ AIR	568577 AIR
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 280	568535 280
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnungsvergleich 280	568558 280
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 80	568535 80
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnungsvergleich 180	568558 180
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 240	568538 240
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 120	568532 120
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 40	568532 40
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 280	568538 280
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 600	568538 600
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 80	568532 80
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnungsvergleich 100	568558 100
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 120	568535 120
Minischleifband Ø 100×100 mm Körnung 60	568532 60