



Akku-Säbelsäge, Typ: GSA18VLIC



Bestelldaten

Bestellnummer	078217 GSA18VLIC
GTIN	3165140862301
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch Akku-Säbelsäge mit SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel.

- **Bosch Professional Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und hervorragende Akkulaufleistung.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.**
- **Ergonomischer Softgrip-Handgriff.**
- **Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.**

Kompakte Säbelsäge mit geringem Gewicht und kleinem Griffumfang, auch für Überkopf- und Einhandarbeiten.

Variable Schnittgeschwindigkeitregelung, geringe Vibration dank integriertem **Vibrationsausgleichs-System.**

Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, 2× Sägeblätter, 2× Akku, Schnellladegerät. Inclusive 2× 18 V / 5,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, , 1× Säbelsägeblatt S 922 AF flexibel für Metall, 1× Säbelsägeblatt S 922 EF flexibel für Metall, 1× Säbelsägeblatt S 922 HF flexibel für Holz und Metall, Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073859.

Technische Beschreibung

Hublänge	21 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkukapazität	5 Ah
Herstellerbezeichnung	GSA 18 V-LIC
Hubzahl	0 - 3050 min ⁻¹
Gewicht	2,5 kg
Besonderheit	SDS, LED
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Vibration nach EN	8,8 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Säge

Zubehör

Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922BF	588600 922BF
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1122EF	588600 1122EF
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922EF	588600 922EF
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922EHM	588600 922EHM
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1122BF	588600 1122BF
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1155CHM	588600 1155CHM
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV