



## Akku- / Netz-Radio, Typ: M18JSR



### Bestelldaten

Bestellnummer	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.

- **USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten.**
- **AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte.**
- **LCD-Digitaluhr inkl. Batterien.**
- **Betrieb mit Milwaukee Akkus 18 Volt oder mit 220-240 Volt Wechselspannung.**

Hochleistungs-Audio-System mit AM / FM Tuner.

- **Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen.**
- **Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen.**
- **Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle.**
- **Fach für sichere Lagerung von MP3-Player.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

### Technische Beschreibung

Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Herstellerbezeichnung	M18JSR-0
Höhe	200 mm
Länge	400 mm
Breite	400 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht	5 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Radio

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC