



## Akku- / Netz-Radio, Typ: M18JSRDAB



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 073960 M18JSRDAB |
| GTIN          | 4002395167760    |
| Artikelklasse | 03L              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.

- **USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten.**
- **AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte.**
- **LCD-Digitaluhr inkl. Batterien.**
- **Betrieb mit Milwaukee Akkus 18 Volt oder mit 220-240 Volt Wechselspannung.**

Hochleistungs-Audio-System mit Digitalradio DAB+ und FM Tuner.

- **Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen.**
- **Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen.**
- **Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle.**
- **Fach für sichere Lagerung von MP3-Player.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

### Technische Beschreibung

|   |                      |
|---|----------------------|
| Breite                                      | 200 mm               |
| Gewicht                                     | 5 kg                 |
| Herstellerbezeichnung                       | M18JSRDAB+-0         |
| Länge                                       | 400 mm               |
| Schnittstelle                               | USB-Schnittstelle    |
| Akkuspannung                                | 18 V                 |
| Höhe  | 200 mm               |
| Anzahl enthaltener Akkus                    | 0                    |
| IP-Schutzart                                | IP 54                |
| Energieversorgung                           | Akkubetrieben        |
| Energieversorgung                           | Netzbetrieben        |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V |
| Produktart                                  | Radio                |

## Zubehör

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Akku-Ladegerät Typ M1218FC       | 073840 M1218FC |
| Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18 | 073816 MB18    |
| Akku-Ladegerät Typ M1218C        | 073840 M1218C  |