



## LED Industrie-Stirnlampe, Herstellerbezeichnung: ISEO3



### Bestelldaten

Bestellnummer	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnlampen für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Sehr leichte, einfach zu bedienende Stirnlampe mit drei Lichtmodi und zusätzlicher, blendfreier, **roter LED mit Blinkfunktion**. Druckwasserstrahlgeschützt IP X6.

#### Hinweis:

Auf die Produkte der „i-Serie“ gewährt der Hersteller nur bei Onlineregistrierung eine Garantie von 24 Monaten. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> hier ist der Ablauf der Onlineregistrierung beschrieben.

IP-Schutzart: IP X6

Herstellerbezeichnung: ISEO3

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 15 - 100 lm

Leuchtdauer: 10 - 40 h

Anzahl enthaltener Batterien: 3

Batterietyp: Micro, AAA

### Technische Beschreibung

Leuchtweite	30 - 100 m
Batterietyp	Micro, AAA
Lichtstrom	15 - 100 lm

Advanced Focus System (AFS)	ja
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Gewicht	105 g
Smart Light Technology (SLT)	ja
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Herstellerbezeichnung	ISEO3
Anzahl enthaltener Batterien	3
Leuchtdauer	10 - 40 h
Kopf-Ø	29 mm
Rapid Focus	ja
IP-Schutzart	IP X6
ATEX-Zone	keine
chemischer Aufbau	Alkali-Mangan
wiederaufladbar	nein
Beleuchtung dimmbar	nein