



LED Industrie-Stirnlampe, Herstellerbezeichnung: ISEO5R



Bestelldaten

Bestellnummer	081477 ISEO5R
GTIN	4029113560504
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnlampen für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokussfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Sehr leichte, einfach zu bedienende Stirnlampe mit drei Lichtmodi und zusätzlicher, blendfreier, **roter LED mit Blinkfunktion**. Druckwasserstrahlgeschützt IP X6.

Wiederaufladbar. Mit Li-Ionen Akku und USB-Ladegerät.

Hinweis:

Auf die Produkte der „i-Serie“ gewährt der Hersteller nur bei Onlineregistrierung eine Garantie von 24 Monaten. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> hier ist der Ablauf der Onlineregistrierung beschrieben.

IP-Schutzart: IP X6

Herstellerbezeichnung: ISEO5R

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 20 - 180 lm

Leuchtdauer: 5 - 20 h

Anzahl enthaltener Akkus: 1

Akkuart: Lithium-Ion

Technische Beschreibung

Lichtstrom	20 - 180 lm
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Advanced Focus System (AFS)	ja

Gewicht	93 g
Akkukapazität	0,88 A·h
Akkuspannung	3,7 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	5 - 20 h
Leuchtweite	40 - 120 m
Herstellerbezeichnung	ISEO5R
Smart Light Technology (SLT)	ja
Kopf-Ø	28 mm
Rapid Focus	ja
IP-Schutzart	IP X6
ATEX-Zone	keine
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Beleuchtung dimmbar	ja