



LED Industrie-Stirnlampe, Herstellerbezeichnung: IH6R



Bestelldaten

Bestellnummer	081477 IH6R
GTIN	4029113561037
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-**Industrie**-Stirnlampen für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**

Wiederaufladbar. Mit Li-Ionen Akku und USB-Ladegerät.

LED-Stirnlampe mit hohem Tragekomfort und optimiertem Gewichtsausgleich. **Stufenlos dimmbar.**

Hinweis:

Auf die Produkte der „i-Serie“ gewährt der Hersteller nur bei Onlineregistrierung eine Garantie von 24 Monaten. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> hier ist der Ablauf der Onlineregistrierung beschrieben.

IP-Schutzart: IP X4

Herstellerbezeichnung: IH6R

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 5 - 200 lm

Leuchtdauer: 2 - 40 h

Anzahl enthaltener Batterien: 3

Batterietyp: Micro, AAA

Technische Beschreibung

Gewicht	132 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Leuchtdauer	2 - 40 h
Anzahl enthaltener Batterien	3
Leuchtweite	20 - 120 m
Batterietyp	Micro, AAA
Lichtstrom	5 - 200 lm
Lieferumfang mit Gürteltasche	ja
Advanced Focus System (AFS)	ja
Herstellerbezeichnung	IH6R
Kopf-Ø	28 mm
IP-Schutzart	IP X4
ATEX-Zone	keine
chemischer Aufbau	Nickel-Metallhydrid
wiederaufladbar	ja
Beleuchtung dimmbar	ja