



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 13-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	630068 6
GTIN	4062406230173
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631020 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 150

Kardangeln: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile	13
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	257 mm
Breite	149 mm
Höhe	47 mm
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633520 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632090 1/4
Hartschaumeinlage für Sortiment 630068	630324 630068
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632420 50
Systembox Typ 2	630323 2
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4